

UV & OZONE Hybrid Sterilization deodorant machine

Lyon3.0

all-new 3rd generation



**コンパクトボディに秘められた
パワフルな消臭・除菌力**

オゾンと紫外線のマルチハイブリット方式

医療機器メーカーが作る 本当のオゾン除菌・消臭器

オゾンは薬剤に代わる消毒機として
医療機関における利用が進んでいます。
※当社オゾン機器BT-088M医療認証(クラスII)



空気中に浮遊する菌・ウイルス
花粉などアレルギーをオゾンと
紫外線で除菌。

さらに、ドアノブや床・家具
などに付着する菌やウイルスなども
除菌が可能。

タムラテコのエンジニアが目指したのは
最も使える除菌・消臭機器です。

浮遊菌・ウイルスを除菌



付着菌にも除菌



ドアノブなど

臭いの元から分解





医療機器にオゾンの活用

兄弟機 BT-088M (Medical)は、医療機器としてクラスII承認予定医療器具などに付着した菌やウイルスの殺菌を可能とします。

今までの薬剤(ホルマリン・EOGガス)に代わるまったく新しい殺菌方法として活用が始まっています。

国内最大の取扱実績から生まれたランプ式除菌・消臭のテクノロジー

業務用紫外線殺菌装置「スペースクリン」をはじめとする20,000件以上の取り扱い実績から、空間の除菌・消臭に必要なテクノロジーをすべて搭載しました。



▲ スペースクリン



▲ スペースクリン38R

国内納入実績**20,000**件以上

**タムラテコ製品史上
最小・最軽量
高効率の除菌・消臭機器です**




前型機LYONIIは大阪市消防局救急車に搭載

救急隊員を感染症から守っています

前型機LYONIIは大阪市消防局をはじめ、消防用BT-03として全国500台以上の救急車に搭載され救急隊員を感染症から守っています。総務省消防庁に認められた実績です。



変革を起こすパイオニア



SiO₂石英ランプを
熟練職人がハンドメイド

UV-C(波長 253.7 nm) OZONE(波長184.9nm) の ダブルで消臭&除菌

新しく更に小型・強力になったオゾン・紫外線ランプ。
除菌効果が最も高い253.7nmの紫外線と、184.9nmのオゾンが一つの
ランプで同時発生します。


このランプから出る光に触れた、細菌やウイルス、カビを除菌し、根強い
悪臭成分も元から強力に酸化分解することにより消臭します。



コンパクトボディに 効率的な内部エアフロー

強力なファンがお部屋の空気を吸い寄せ、内部をエアフロー。
UVC-OZONEランプを通すことで、除菌と消臭二つの効果を最大限に発揮。
6畳なら約5分、16畳の広い部屋でも約15分でお部屋の空気を綺麗にします。

効果の目安



スイッチ一つでだれでも簡単 安全にご使用いただけます

LYON3.0には、ボタンが一つだけ。
迷わず、簡単操作で効率的にお部屋を消臭・除菌します。


マルチハイブリッド方式 オゾン臭が苦手な方にも最適

オゾンโดยตรง放出しない紫外線ランプ方式なので
独特のオゾン臭が苦手な方にも安心してご利用いただけます。



【主な仕様】

品 目	オゾン発生器	使用ランプ	4W O3ランプ
型 式	TM-040Z	オゾン発生量	2mg/h
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz/60Hz	処理風量	1m ³ /h
電流値 (専用ACアダプタ使用)	0.13A	外形寸法 (mm)	W110 × L66.2 × H176.3
定格消費電力 (専用ACアダプタ使用)	6.4W	付属品	・専用ACアダプター ・木ネジ (2) ・取扱説明書
専用ACアダプタ入力	DC12V 1A		
オゾン発生方式	冷陰紫外線ランプ		



〈ISO 13485取得〉オゾンは医療機器承認を经过いよいよ医療現場へ導入が広がります。



株式会社タムラテコ

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33 長田平成ビル4F
TEL:06-4309-1350(代) / FAX:06-4309-1360

E-mail:info@teco.co.jp
URL:http://www.teco.co.jp

■お問い合わせ・ご質問は



HULL 株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-10-3 ハイム島崎1階
TEL:03-5354-7870 FAX:03-5354-7850

E-mail:info@hull-inc.jp
URL:https://hull-inc.jp